


ケーブルの使用方法


■図中の矢印ははめ込み方向です。

[製品素材] 合成ゴム
[プリスター] PET



ケーブルの接続部はすべて3mm径になっております。

〈取り付け例〉



3mm径の接続穴に取り付けることができます。
自由に曲げてお使い下さい。

※材質が合成ゴムのため、塗装はパーツの破損につながる恐れがありますので、
塗装はお勧めできません。

※パーツはニッパー・カッター等でランナーから切り離して下さい。その際、
ケガには十分注意して下さい。